

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#32-073-566** KONTAKT

-

1

+

€1.168,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-2                        |
| €1.168,00                       |
| Stk. 3+                         |
| €993,00                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐  
**BOROFLOAT®SUPREMAX®**

Toleranz Brennweite (%):  
±1.5

Oberflächenqualität:  
60-40

Oberflächengenauigkeit:

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                                                   |
| <b>Durchmesser (Zoll):</b><br>8.0 +0.06/-0                                                                            |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>203.20 +1.5/-0                                                                            |
| <b>Effektive Brennweite EFL (Zoll):</b><br>40.0                                                                       |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>1,016.00                                                                     |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>2,032.00                                                                              |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/5                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                                           |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>183                                                                                  |
| <b>Randdicke ET (Inch):</b><br>1.37                                                                                   |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>34.80                                                                                    |
| <b>Typ:</b><br>Parabolic Mirror                                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.7 - 10                                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                       |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |