

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-508 3-4 TAGE



1



€800,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€800,00

Stk. 6+

€640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
60.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.63

Hinterer Brennweite BFL (mm): 36.51
Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 69
Randdicke ET (mm): 6.83
Mittendicke CT (mm): 35.50 ±0.10
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Dioptrie: 16.67

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen