

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-440 3-4 TAGE

- 1 + **€3.783,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€3.783,00

Stk. 10+

€3.404,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW):

800
Größe (Zoll): 6.26 x 2.57 x 2.03 (L x W x H)
Wellenlänge (nm): 660.00
Gewicht (g): 690
Arbeitsabstand (mm): below 3.3ft (1m)
IEC-Klasse: 3B
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Modulationsfrequenz (kHz): 200
Art: Homogeneous Line
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Red
Stecker: 5 Pins, M12
Auffächerungswinkel (°): 30.00
Fokusbereich: 100mm up to 10,000mm
Eingangsspannung (V): 12 - 24
Durchmesser Laserkopf (Zoll): 0.79

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen