

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 8 mm BW, f/2,5



8mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-364 Lagernd

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
12.30

Max. Durchmesser (mm):  
14

Außendurchmesser (mm):

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                            |
| <b>Gewicht (g):</b><br>3                                                                                                      |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>94.0mm - 34.2°                                                                  |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>6.00                                                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0103                                                                          |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>94.0mm - 34.2°                                                           |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>5(5)                                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                                 |
| <b>Typ:</b><br>M12 Imaging Lens                                                                                               |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>8.00                                                                                            |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.053X                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>1/3"                                                                                              |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>150 - ∞                                                                                        |
| <b>Mount:</b><br>M12 x0.5 (S-Mbunt)                                                                                           |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/2.5                                                                                                 |
| <b>Verzeichnung (%):</b><br>-3.63 @Full Field                                                                                 |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>8.8 - 8.6                                                                              |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub> @ 550nm                                                            |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>5.04                                                                                |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>69.8mm - 25.7°                                                                  |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>8.13                                                                                   |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>0.94                                                                                     |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 92.8mm - 34.2°<br>Vertical: 68.9mm - 25.7°<br>Diagonal: 117.5mm - 42.6° |
| <b>IR-Sperrfilter:</b><br>No                                                                                                  |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-4.09                                                                               |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                            |
| <b>Objektivtyp:</b><br>High Performance Lens, Ruggedized to Withstand<br>50g of Shock                                         |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |