

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#88-594-INK** KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)



1



€357,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€357,50

Stk. 6+

€286,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 290.62
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 73.5
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 19.59 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 13.59 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 6.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 184.05
Radius R₂ (mm) : -137.34
Radius R₃ (mm) : -399.33
Randdicke ET (mm) : 13.97
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 4.00
Numerische Apertur NA : 0.13
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen