

TECHSPEC® 76,2 x 178,5 mm Brennweite 45° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium



Produkt #35-588 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€705,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€705,00

Stk. 6+

€634,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

178.53
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 304.80
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 45
Parent-Brennweite PFL (mm): 152.4
Oberflächengenauigkeit, RMS: 3/4λ
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #63-375
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 126.26
Reflektierte Wellenfront, RMS: 3/2λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform