

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 8,5 mm, f/8



8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #15-630 3-4TAGE

1 €310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
38.98

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
43.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

60.6°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37.77
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 32.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.6
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0045
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 49.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 39.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 8.50
Vergrößerung PMAG: -0.0735
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 12.86
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 24.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.72
Hauptebene Bildseite (mm): 6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 60.65° Vertical: 45.0° Diagonal: 77.0°
Maximale Verzeichnung (%): -18.51
Position Austrittspupille (mm): -12.12
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen