

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 8X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line



65mm WD, 8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-317 3-4 TAGE

- 1 + €1.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
103.74

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
1.1mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 66
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 0.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.088
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.102
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.1449
Frontgewinde: M16 x0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergößerung PMAG: 8X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 65
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/45
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±0.03mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 1.1 x0.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen