

TECHSPEC® Achromatisches Hastingtriplett, 8 mm D. x 12,5 mm EFL



Produkt #13-521 Lagernd

1 €108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€108,00

Stk. 6+
€86,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
8.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50

Toleranz Brennweite (%):
±2

Hinterer Brennweite BFL (mm): 9.82
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 7.23
Mitten- dicke A (mm): 5.23
Mitten- dicke B (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 9.40
Radius R₂ (mm): 4.805
Radius R₃ (mm): -4.805
Radius R₄ (mm): -9.395
Randdicke ET (mm): 5.44
Substrat: ☐ N-F2 / N-BK7 / N-F2
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.56
Numerische Apertur NA: 0.32
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Triplet Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen