

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® M12-Objektiv mit Flüssiglense, 8 mm Brennweite



TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses



+1

Produkt #37-522 3-4TAGE

- 1 +

€440,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€440,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Länge (mm):
28.40

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
140.1mm - 46.1°

Max. Durchmesser (mm):

18
Außendurchmesser (mm): 23.0
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 102.3mm - 34.5°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 4.79
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0102
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 140.1mm - 46.1°
Auflagemaß (mm): 14.025
Anzahl Elemente (Gruppen): 7(6)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 125.53mm - 41.8°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 8.00
Vergrößerung PMAG: 0.051X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.4
Verzeichnung (%): -9.51 @ Full Field
Beschichtungsspezifikation: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 13.56
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 75.6mm - 25.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 19.92
Hauptebene Bildseite (mm): 1.93
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 139.8mm - 46° Vertical: 102mm - 34.4° Diagonal: 181.4mm - 57.8°
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Coming® Varioptic® A-39N0
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -28.40
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen