

Extrem schmaler Bandpassfilter, 780 nm ZWL, 25 mm D., OD 6



Ultra Narrow Bandpass Filters



Produkt #36-641 3-4 Tage

Weitere Bandbreiten

- 1 +

€1.492,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.492,00

Stk. 10+

€1.350,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°): 0
Optische Dichte OD: 6.00
Freie Apertur CA (mm): 21.34
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 780.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 1.20
Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Min. Transmission (%): >90
Beschichtung: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >90 @ 780nm
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 390 - 769, 791 - 1000
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 5.0
Hinweis: Filter Design: Multi-Cavity
Substratdicke (mm): 2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform