

Zweistufiger optischer Free-Space-Isolator, 780 nm



780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983

Produkt #35-983 3-4 TAGE



1



€3.134,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.134,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
4.7

Designwellenlänge DWL (nm):
780

Min. Transmission (%):
80

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Transmission (%):

90 (typical)
Typ: Dual Stage Optical Isolator
Wellenlängenbereich (nm): 760 - 805
Art: Faraday
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 40 W, 4 kW/cm ² @DWL
Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB): 67
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB): 60

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen