

TECHSPEC® Vega® breitbandiger Strahlaufweiter, UV-VIS, 7X



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Produkt #39-732 3-4 TAGE



1



€572,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€572,00

Stk. 10+

€506,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
Laser UV-VIS (250-532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband

Eingangsapertur (mm): 7.1
Ausgangsapertur (mm): 25.5
Aufweitung: 7X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 94.55
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5
Transmission (%): >92.5 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 170
Gehäusedurchmesser (mm): 39.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for 2.6mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 532
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen