

800nm, $\lambda/4$, präzise Verzögerungsplatte nullter Ordnung



Produkt #49-223 3-4 TAGE

- 1 + **€665,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€665,00

Stk. 6+
€499,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.16

Designwellenlänge DWL (nm):
800

Durchmesser (mm):

25.40
Substrat: Polymer Film on N-BK7
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Reflexion (%) : 0.5
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Dicke (mm): ± 0.508
Typ: Polymer Waveplate
Toleranz Größe (mm): ± 0.127
Aufbau: Birefringent Polymer Stack
Transmittierte Wellenfront, RMS: $\leq \lambda/5$ @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz: $\lambda/350$
Strahlabweichung (Bogenminute): 1.00
Fassungsdicke (mm): 6.35
Zerstörschwelle, laut Design: 500 W/cm²
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen