

DPSS-Punktlaser, 80 mW, 532 nm



DPSS Pointing Lasers

Produkt #19-471 3-4 TAGE



1



€680,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€680,00

Stk. 10+

€612,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
23 to 27

Betriebsspannung (V):
3

Ausgangsleistung (mW):
80

Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 532.00 ±1
Wellenlängentoleranz (nm): ±1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-475 Europe: #19-475 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #19-475
Modulationsfrequenz (kHz): Not Modulated
Hinweis: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Strahldurchmesser (mm): 1.5 Typical
Strahldivergenz (mrad): <1.5 Typical
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Green
Länge (mm): 90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform