

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



8,0 mm Brennweite, #69-255

Produkt #69-255 3-4 TAGE

-

1

+

 €99,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€99,00

Stk. 50+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
15.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
341.7mm - 46.1°

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm): 14.0
Gewicht (g): 5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 249.6mm - 34.5°
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0039
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 341.7mm - 46.1°
Auflösung, auf Achse: 145 lp/mm @20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 125 lp/mm @20% Contrast
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 306.3mm - 41.8°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 8.00
Vergrößerung PMAQ: 0.020X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): -9.15 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.67 - 8.53
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: λ/2 SiO ₂ @ 425 - 675nm
Position Eintrittspupille (mm): 3.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 184.6mm - 25.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 7.82
Hauptebene Bildseite (mm): 0.97
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 341.8mm - 46.1° Vertical: 249.7mm - 34.5° Diagonal: 442.8mm - 57.8°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -7.65
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Standard Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

