

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #56-254 3-4 Tage

-

1

+

€2.520,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.520,00
Stk. 2+
€2.280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optiktyp:
2cm² Square, Gold (Au) Coated Ruled Grating

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80

Auflösung (nm) für Spaltbreite von 100 µm:
2.17

Auflösung (nm) für Spaltbreite von 150 µm:

3.25
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 300 µm: 6.50
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 600 µm: 13.00
Spaltbreite (µm): 300.00
Typ: Monochromator
Breite (mm): 59.00
Gewicht (kg): 0.7
Streulicht (%): ≤0.02
Reproduzierbarkeit der Wellenlänge (%): ±0.15
Lesbarkeit der Wellenlänge (nm): 0.2
Wellenlängengenauigkeit (%): ±0.2 of λ
Wellenlängenbereich (nm): 850 - 2200
lineare Verbreitung (nm/mm): 21.73 (center of range)
Blende (f/#): f/3.9
Blaze-Wellenlänge (nm): 1600.00
Modellnummer: Model F w/Gold Coating
Gewinde: 1/4-20 Mounting Holes
Brennweite BW (mm): 74.00
Linien pro mm: 600
Höhe (mm): 49.00
Länge (mm): 140.00
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 40 Watt/cm ²
Spalthöhe (mm): 4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen