



Hart beschichteter ungefasster Bandpassfilter, 950 nm ZWL, 25 mm Durchmesser, OD 4, 50 nm



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Produkt #15-170 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€260,00

Stk. 6+

€208,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10

Einfallswinkel (°): 0
Optische Dichte OD: ≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 950.00 ±5
Halbwertsbreite FWHM (nm): 50.00 ±5
Substrat: ☐ Optical Glass
Min. Transmission (%): ≥90 (Average over bandwidth)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.30 ±0.20
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: General Filtering
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Unmounted
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fase: Protective bevel as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform