


TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 9,53 x 6,35 mm, 343 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-594 3-4 TAGE

1 **€132,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€119,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 343nm R _{avg} >99.5% @ 339 - 346nm
Wellenlängenbereich (nm) : 339 - 346
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (339-346nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 343
Größe (mm) : 9.53 x 6.35 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 3.18 ±0.20
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 6 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen