

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



8.5mm f/11, 2/3" HPI Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#36-753** 3-4 TAGE



1



€730,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€730,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
44.57

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 71.9mm - 42.2°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 101.4mm - 56.8°
Filtergewinde: M58 x0.75 with adapter #87-425
Max. Durchmesser (mm): 40
Gewicht (g): 84
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 53.2mm - 32.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.31
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0041
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 101.4mm - 56.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 81.5mm - 47.2°
Frontgewinde: M40 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 64.8mm - 38.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 8.50
Vergrößerung PMAG: 0.092
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 18.85
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 39.6mm - 24.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 25.03
Hauptebene Bildseite (mm): 4.70
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 101.4mm - 56.8° Vertical: 74.2mm - 43.5° Diagonal: 130.4mm - 68.9°
Maximale Verzeichnung (%): -5.6
Position Austrittspupille (mm): -17.93
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
