

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



8.5mm Cw Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #15-626 3-4 Tage



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
38.98

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
43.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60.6°                                                                                                                        |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M30.5 x0.50 (Female)                                                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>37.77                                                                                       |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>32.6°                                                                          |
| <b>Zusätzliche Objektvlänge in Kamera (mm):</b><br>0.6                                                                       |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0200                                                                         |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>6 (5)                                                                                   |
| <b>Hinweis:</b><br>C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>49.2°                                                                        |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>39.4°                                                                        |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>8.50                                                                                           |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>-0.0735                                                                                         |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/1.8                                                                                                |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>12.86                                                                              |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>24.4°                                                                          |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>18.72                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>6.67                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 60.65°<br>Vertical: 45.0°<br>Diagonal: 77.0°                           |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-18.51                                                                                  |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-12.12                                                                             |
| <b>Schutzart:</b><br>IPX7 and IPX9K                                                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |