

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #36-841 3-4 TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
35.40

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
88.3mm - 43.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:  
128.6mm - 60.6°

Filtergewinde:

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M30.5 x 0.50 with required adapter <a href="#">#89-932</a>                                                                   |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>33.8                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>60                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>64.6mm - 32.6°                                                                 |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>0.6                                                                      |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0097                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>128.6mm - 60.6°                                                         |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>7 (5)                                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>101.0mm - 49.2°                                                              |
| <b>Frontgewinde:</b><br>M25.5 x 0.5 (Male)                                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>79.2mm - 39.5°                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>33.80                                                                                            |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>8.50                                                                                           |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.079                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/4                                                                                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>8.22                                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>47.8mm - 24.4°                                                                 |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>14.08                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>6.67                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 124.9mm - 60.7°<br>Vertical: 88.9mm - 45°<br>Diagonal: 169.1mm - 77°   |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-18.51                                                                                  |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-12.23                                                                             |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

