

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 8,5 mm, f/5,6



8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #36-842 3-4 TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
35.40

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
88.3mm - 43.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
128.6mm - 60.6°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 with required adapter #89-942
Max. Durchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 60
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 64.6mm - 32.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.6
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0069
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 128.6mm - 60.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 101.0mm - 49.2°
Frontgewinde: M25.5 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 79.2mm - 39.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 8.50
Vergrößerung PMAG: 0.079
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/5.6
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 8.22
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 47.8mm - 24.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 14.08
Hauptebene Bildseite (mm): 6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 124.9mm - 60.7° Vertical: 88.9mm - 45° Diagonal: 168.9mm - 77°
Maximale Verzeichnung (%): -18.51
Position Austrittspupille (mm): -12.23
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen