

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 9 mm D. x 13,5 mm BW, unbeschichtet



Produkt #32-016 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €29,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€29,50
Stk. 10+
€26,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

12.56
Effektive Brennweite EFL (mm): 13.50
Beschichtung: Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.75
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.20
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 13.46
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 1.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform