

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#49-243**

3-4TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€118,00

Stk. 6+

€94,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 17.09
Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: Uncoated
Beschichtungsspezifikation: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.60 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.32
Radius R₁=R₂ (mm): 16.09
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen