



# Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 25 nm, 875 nm ZWL, 25 mm Durchmesser



Produkt **#87-796** 3-4 Tage

Weitere Bandbreiten

- 1 + **€261,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €261,00                         |
| Stk. 6+                         |
| €205,00                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):  
0

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bandbreite (nm):</b><br>20                                                                                                                                                                   |
| <b>Optische Dichte OD:</b><br>≥4.0                                                                                                                                                              |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>21.0                                                                                                                                                           |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>875.00 ±3                                                                                                                                                |
| <b>Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>±3                                                                                                                                              |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>25.00 ±3                                                                                                                                                   |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±3                                                                                                                                                      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass                                                                                                                                      |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>>90                                                                                                                                                            |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                             |
| <b>Dicke mit Fassung (mm):</b><br>5.00                                                                                                                                                          |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                                                                                            |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                                  |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1200                                                                                                                                                     |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring                                                                                                                                                |
| <b>Resistenz Umwelteinflüsse:</b><br>Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                                          |
| <b>Resistenz mechanische Einflüsse:</b><br>Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>5.0 ±0.1                                                                                                                                                          |
| <b>Substratdicke (mm):</b><br>3.5 ±0.5                                                                                                                                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |