

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 9 mm D. x 27 mm BW, VIS-0°-Beschichtung



Produkt #47-488 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €40,50

+ WARENKORB

|                 |
|-----------------|
| Stk. 1-9        |
| €40,50          |
| Stk. 10+        |
| €36,50          |
| Mengenrabatte   |
| Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
9.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.08                                                                                           |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>27.00                                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                                       |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                            |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                          |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                        |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                      |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.74                                                             |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.05                                                |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.00                                                               |
| <b>Radius R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub> (mm):</b><br>27.43                                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>8.1                                                            |
| <b>Blende:</b><br>3.00                                                                          |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                                              |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.17                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Double-Convex Lens                                                               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                                                   |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |