

TECHSPEC® 9mm D. x 60mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #47-658-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€83,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€83,00
Stk. 6+
€66,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

60.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 57.59
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.50 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): 36.51
Radius R₂ (mm): -26.33
Radius R₃ (mm): -78.35
Randdicke ET (mm): 4.59
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 6.67
Numerische Apertur NA: 0.07
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen