

TECHSPEC® M12-Objektiv der blauen Serie, 8 mm BW, f/5,6



8mm Blue Series M12 Lens



Produkt #83-940 Lagernd

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€100,00
Stk. 50+
€79,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
12.30

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm): 14.0
Gewicht (g): 3
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 94.0mm - 34.2°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0046
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 94.0mm - 34.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 5(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 8.00
Vergrößerung PMAG: 0.053X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/5.6
Verzeichnung (%): -3.63 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.8 - 8.6
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 5.04
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 69.8mm - 25.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 8.13
Hauptebene Bildseite (mm): 0.94
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 92.8mm - 34.2° Vertical: 68.9mm - 25.7° Diagonal: 117.5mm - 42.6°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -4.09
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance M12 Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen