

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, S-Mount (Front)



Produkt #14-858

3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€294,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€294,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium
Modellnummer: 1800 U-050c
Sensortyp: ON Semi PYTHON 480
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3.6"
Auflösung (Megapixel): 0.50
Pixel (h x v): 808 x 608
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 3.9 x 2.9
Bildrate (fps): 115.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 64µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 1.5
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform