

Allied Vision Mako G-040 1/2.9" CMOS Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Produkt **#11-602** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€641,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€641,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
Bufferspeicher: 64MB
Kamera-Familie: Mako
Modellnummer: G-040B
Sensortyp: Sony IMX287
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.9"
Auflösung (Megapixel): 0.40
Pixel (h x v): 728 x 544
Pixelgröße, h x v (µm): 6.9 x 6.9
Sensorfläche, h x v (mm): 4.96 x 3.72
Bildrate (fps): 286.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Energieverbrauch (W): 2.43 (12VDC External Power Supply) 2.69 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 74.4
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

