

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #17-251 3-4 TAGE

-

1

+

€597,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€597,00

Stk. 10+

€537,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

20.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 9,500.00 ±95
Halbwertsbreite FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat:  Silicon Floatzone (SiFz)
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): ≥65 (at peak)
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Gas sensing and detection; thermal imaging
Blockungsbereich (nm): 200 - 16000
Zentralwellenlänge ZWL (µm): 9.50 ±0.095
Halbwertsbreite FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen