

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Fenster aus N-BK7, 50 mm quadratisch, 4 mm Dicke, YAG-BBAR-beschichtet



Produkt #13-329 3-4 TAGE

- 1 + **€124,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€124,50
Stk. 6+
€99,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
64.17

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Größe (mm): 50.00 x 50.00
Dicke (mm): 4.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Länge (mm): 50.00
Breite (mm): 50.00
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Modellnummer: G-508B POL

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform