

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-528 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€39,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€39,00

Stk. 11+

€35,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.50

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat: ☐ Float Glass
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Mittendicke CT (mm): 4.70 ±0.2
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform