

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #65-435 3-4 TAGE

- 1 + €107,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€107,00

Stk. 6+

€85,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00

Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.60
Designwellenlänge Brennweite (nm): 880.00
Freie Apertur CA (mm): 8.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 6.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.05
Radius R₁ (mm): 6.70
Radius R₂ (mm): -6.04
Radius R₃ (mm): -198.81
Randdicke ET (mm): 6.21
Substrat: ☐ N-LAK14 / N-SF66
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen