

TECHSPEC® Achromat, 9 mm Durchm. x 12 mm eff. BW, YAG-BBAR-beschichtet



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Produkt #11-356 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1

€72,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€72,50

Stk. 6+

€58,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.000/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 12.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.33
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.10
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 7.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 5.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.05
Radius R₁ (mm): 8.37
Radius R₂ (mm): 7.01
Radius R₃ (mm): 26.18
Randdicke ET (mm): 5.30
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF57
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.33
Numerische Apertur NA: 0.38
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen