

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #35-994

3-4 TAGE

- 1 +

 €134,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€134,00

Stk. 6+

€107,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
27.00

Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 24.13
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 405.00
Freie Apertur CA (mm) : 8.1
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 5.25 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 3.75 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 14.60
Radius R₂ (mm) : -12.12
Radius R₃ (mm) : -40.64
Randdicke ET (mm) : 4.29
Substrat : □ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 3
Numerische Apertur NA : 0.17
Beschichtung : UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform