

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 9mm D. X 45mm FL, VIS 0⁺, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #47-490-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€50,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€50,50

Stk. 10+

€45,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

44.17
Effektive Brennweite EFL (mm): 45.00
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.06
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 46.08
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Blende: 5.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.10
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen