

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-731 Lagernd

1 €141,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€141,00

Stk. 6+

€126,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Orange

Optische Dichte OD:
>7 @ 180 - 532nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):

Zertifizierung EN 207/208:
D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm, DIRMLB6 S @ 315-532nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS02

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
