

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-240m, 1/2,3", 2,35 MP, C-Mount, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Front)



Produkt **#17-085** Lagernd

Ähnliche Kameras



1



€399,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€399,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium
Modellnummer: 1800 U-240m
Sensortyp: Sony IMX392
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2.3"
Auflösung (Megapixel): 2.35
Pixel (h x v): 1,936 x 1,216
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 6.7 x 4.2
Bildrate (fps): 126.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 177µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 2.8
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 38 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 72
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform