


BFS-PGE-120S4C-CS PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [FLIR](#)



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Produkt #13-919 3-4TAGE



1



€491,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€491,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
FLIR

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Blackfly® S
Modellnummer: BFS-PGE-120S4C-CS
Sensortyp: Sony IMX226
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/1.7"
Auflösung (Megapixel): 12.00
Pixel (h x v): 4,000 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 1.85 x 1.85
Sensorfläche, h x v (mm): 7.4 x 5.55
Bildrate (fps): 8.50
Pixeltiefe: 10/12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 30s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Energieverbrauch (W): <2.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 36
Mount: CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 69.22
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen

