

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Produkt #11-533 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€699,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€699,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: FLIR
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Blackfly® S
Modellnummer: BFS-PGE-200S6M-C
Sensortyp: Sony IMX183
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 20.00
Pixel (h x v): 5,472 x 3,648
Pixelgröße, h x v (µm): 2.4 x 2.4
Sensorfläche, h x v (mm): 13.13 x 8.76
Bildrate (fps): 6.10
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Belichtungszeit: 44µs - 30s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Energieverbrauch (W): <2.5
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 36
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.89
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)

