


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Produkt #13-920 KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€715,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€715,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
FLIR

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Blackfly® S
Modellnummer: BFS-PGE-27S5M-C
Sensortyp: Sony IMX429
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.80
Pixel (h x v): 1,936 x 1,464
Pixelgröße, h x v (µm): 4.5 x4.5
Sensorfläche, h x v (mm): 8.71 x6.59
Bildrate (fps): 43.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 15µs - 30s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Energieverbrauch (W): 4.2
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 39 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 53
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70.8 (HCG) / 72.0 (LCG)
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen