


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras



Produkt **#36-561** 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€878,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€878,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: FLIR
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Blackfly® S
Modellnummer: BFS-PGE-50S5C-C
Sensortyp: Sony IMX264
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 22.00
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Belichtungszeit: 11µs - 30s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #88-063 Europe: #88-063 Japan: #88-063 Korea: Not Available China: Not Available
Energieverbrauch (W): 3
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 36
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.92
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)

