

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Allied VSION Manta PoE Cameras



Produkt #13-934 

KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€1.103,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.103,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:  
GigE (PoE)

Typ:  
Color Camera

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b><br>Allied Vision                                                           |
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#89-996</a>                     |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>128MB                                                               |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Manta PoE                                                           |
| <b>Modellnummer:</b><br>Manta G-158C                                                          |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX273                                                              |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                       |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                               |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/2.9"                                                                |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>1.58                                                         |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>1,456 x 1,088                                                        |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                                 |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.96 x 3.72                                               |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>75.20                                                               |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>12 bit                                                                  |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Via Software                                                       |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>2.79 (12VDC External Power Supply)<br>3.26 (PoE)              |
| <b>GPIOs:</b><br>2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs                              |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                        |
| <b>Größe (mm):</b><br>71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)                       |
| <b>Gewicht (g):</b><br>200                                                                    |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                      |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                       |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                            |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>71.5                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>+5 to +45                                                  |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-10 to +70                                                |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>12-pin Hirose (HR10)                                               |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

