

Allied Vision Manta G-1620C CMOS PoE-Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta PoE Cameras



Produkt #17-092 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras

- 1 + **€2.447,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.447,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Manta PoE
Modellnummer: Manta G-1620C
Sensortyp: Sony IMX542
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 16.20
Pixel (h x v): 5,328 x 3,040
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 14.6 x 8.3
Bildrate (fps): 7.40
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Energieverbrauch (W): 3.3 (12VDC External Power Supply), 3.9 (PoE)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 200
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70.7
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vsion v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform