

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▾

SUBMIT



Produkt **#14-710** KONTAKT



1



€5.839,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5.839,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

Bufferspeicher:
128MB

Kamera-Familie: Prosilica GT
Modellnummer: GT 4400
Sensortyp: Sony IMX367
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 4/3"
Auflösung (Megapixel): 19.60
Pixel (h x v): 4,432 x 4,436
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 15.3 x 15.3
Bildrate (fps): 6.12
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: Auto Exposure
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 5.0 (12VDC External Power Supply) 6.2 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 372
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 72.0
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform