

Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A3840-13gcBAS, Basis



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#16-598** **KONTAKT**

Ähnliche Kameras

- 1 +

€359,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€359,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace2
Modellnummer: a2A3840-13gcBAS
Sensortyp: Sony IMX334
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 8.30
Pixel (h x v): 3,840 x 2,160
Pixelgröße, h x v (µm): 2.00 x 2.00
Sensorfläche, h x v (mm): 7.7 x 4.3
Bildrate (fps): 13.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
Energieverbrauch (W): 3.0
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): <100
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 69.5
Betriebstemperatur (°C): -10 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision 2.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform