

# Basler ace2 GigE-Farbkamera a2A4504-5gcBAS, Basis



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt #16-600 3-4 Tage

Ähnliche Kameras

- 1 +

€1.969,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.969,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:  
GigE (PoE)

Typ:  
Color Camera

Hersteller:  
Basler

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>                     |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                       |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>ace2                                                                |
| <b>Modellnummer:</b><br>a2A4504-5gcBAS                                                        |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX541                                                              |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                       |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                               |
| <b>Sensorformat:</b><br>1.1"                                                                  |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>20.20                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>4,504 x 4,504                                                        |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>2.74 x 2.74                                                 |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>12.3 x 12.3                                               |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>5.00                                                                |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/10/12 bit                                                             |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Freely Programmable                                                |
| <b>Stecker:</b><br>GigE, RJ45 with Screw Locks                                                |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with <a href="#">#16-644</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>3.6                                                           |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines                |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run             |
| <b>Größe (mm):</b><br>55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                     |
| <b>Gewicht (g):</b><br><105                                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                      |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                       |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                            |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>70.8                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-10 to +60                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +80                                                |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>6-pin M8                                                           |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision 2.0, GenICam                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |