

Basler ace2 GigE-Monochromkamera a2A4504-5gmPRO, Pro



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#16-611** **KONTAKT**

Ähnliche Kameras

- 1 +

€2.149,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.149,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace2
Modellnummer: a2A4504-5gmPRO
Sensortyp: Sony IMX541
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 20.20
Pixel (h x v): 4,504 x 4,504
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 12.3 x 12.3
Bildrate (fps): 5.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #16-644
Energieverbrauch (W): 3.6
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): <105
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70.9
Betriebstemperatur (°C): -10 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision 2.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform